



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	
Controlador incluído	Sim	Sim	
Difusão do fecho da luz da luminária	15° x 30°	Dados mecânicos e de compartimento	
Proteção/Classe IEC	CL1 (I)	Material do compartimento	
Marca CE	CE	Aluminum extruded	
Marca UL	UL and cUL mark	Material de lente/tampa óptica	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	PC	
Dados elétricos e de operação		Comprimento	
Tensão de entrada	100-277 V	609 mm	
		Cor	
		Alumínio	
		Aprovação e aplicação	
		Código de proteção de entrada	
		IP66 [IP66]	


ColorGraz e MX Powercore

Código de proteção mecânica contra impactos IK10 [IK10]	
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Potência de entrada inicial	40 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	91000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829160400699
Nome de produto da encomenda	BCS459 15x30 RGB L609
EAN/UPC – Produto	8718291604006
Código de encomenda	123-000079-07
Código local	910503703336
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703336
Peso líquido (peça)	0,825 kg
Número de catálogo	123-000079-07
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



ColorGraz e MX Powercore

