



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX Powercore è il nostro apparecchio per illuminazione lineare da esterni dalle prestazioni più elevate, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi RGB Graze offrono effetti di colore vividi e saturi ed effetti di variazione cromatica. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Durata al 70% del flusso luminoso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Colore sorgente luminosa	RGB	Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Driver incluso	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	30° x 60°	Controlli e regolazione del flusso	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Regolabile	Si
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL and cUL mark		

ColorGraz e MX Powercore

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	609 mm
Colore	Alluminio ALU

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Potenza in ingresso iniziale	40 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	80000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000

70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	91000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829160401399
Nome prodotto ordine	BCS459 30x60 RGB L609
EAN/UPC - Prodotto	8718291604013
Codice d'ordine	123-000079-08
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503703337
Peso netto SAP (Pezzo)	2,700 kg
Numero catalogo	123-000079-08
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Disegno tecnico

