



# ColorGrazе MX Powercore

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

## Данные о продукции

| Общая информация                              |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Код лампового семейства                       | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Цвет источника света                          | RGB                           |
| Сменный источник света                        | No                            |
| Драйвер в комплекте                           | Yes                           |
| Распределение света светильника               | 60° x 30°                     |
| Класс защиты по МЭК                           | Класс безопасности I          |
| Маркировка CE                                 | CE mark                       |
| Метка UL                                      | UL and cUL mark               |
| Срок службы до эффективности светотдачи в 70% | 100000 h                      |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Входное напряжение                              | 100 to 277 V         |
| Входная частота                                 | 50–60 Hz             |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                      |
| Возможность изменения яркости света             | Yes                  |
| Механические компоненты и корпус                |                      |
| Материал корпуса                                | Формованный алюминий |
| Материал оптической крышки/линзы                | Поликарбонат         |
| Длина                                           | 609 mm               |

ColorGraze MX Powercore

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Цвет                                                      | Aluminum                                          |
| Соответствие требованиям и область применения             |                                                   |
| Код защиты от проникновения                               | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий            | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                     |
| Стандарт вибрации                                         | Complies with ANSI C136.31, 3G                    |
| Рейтинг вибростойкости                                    | Complies with ANSI C136.31, 3G                    |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК)      |                                                   |
| Начальная входная мощность                                | 40 W                                              |
| Производительность со временем (соответствие МЭК)         |                                                   |
| Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C  | 100000                                            |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C | 100000                                            |
| Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C  | 80000                                             |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C | 80000                                             |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C  | 100000                                            |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C | 80000                                             |

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C  | 91000                                                             |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C | 60000                                                             |
| Условия эксплуатации                                      |                                                                   |
| Диапазон температуры окружающей среды                     | -20 to +50 °C                                                     |
| Данные об изделии                                         |                                                                   |
| Полный код продукта                                       | 871829160402099                                                   |
| Название продукта для заказа                              | BCS459 60x30 RGB L609                                             |
| EAN/UPC — продукт                                         | 8718291604020                                                     |
| Код заказа                                                | 123-000079-09                                                     |
| Нумератор — количество на упаковку                        | 1                                                                 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб                      | 4                                                                 |
| Материал (SAP)                                            | 910503703338                                                      |
| Вес нетто (шт.) SAP                                       | 2,598 kg                                                          |
| Номер по каталогу                                         | 123-000079-09                                                     |
| Номер по каталогу, описание                               | ColorGraze MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Чертеж размеров



