



# ColorGraz MX Powercore

## ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore es la luminaria lineal de exterior de mayor producción que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGB ofrecen colores vivos y saturados, y efectos de cambio de color. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	100000 h

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato

# ColorGraze MX Powercore

Longitud	914 mm
Color	Aluminio

## Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Información general

Potencia de entrada inicial	60 W
-----------------------------	------

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	80000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	80000

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	80000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	91000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

## Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-------------------------------	--------------

## Datos de producto

Código del producto completo	871829160372600
Nombre del producto del pedido	BCS459 10x60 RGB L914
EAN/UPC: producto	8718291603726
Código del pedido	123-000079-11
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703339
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Número del catálogo	123-000079-11
Catalog Number Description	ColorGraze MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Plano de dimensiones



ColorGraze MX Powercore

## ColorGraze MX Powercore

