



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore è il nostro apparecchio per illuminazione lineare da esterni dalle prestazioni più elevate, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi RGB Graze offrono effetti di colore vividi e saturi ed effetti di variazione cromatica. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Durata al 70% del flusso luminoso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Colore sorgente luminosa	RGB	Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Driver incluso	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	30° x 60°	Controlli e regolazione del flusso	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Regolabile	Si
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL and cUL mark		

ColorGraz e MX Powercore

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	914 mm
Colore	Alluminio ALU
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Potenza in ingresso iniziale	60 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C	100000
calcolato	
50% di mantenimento lumen a 25 °C	100000
riferito	
50% di mantenimento lumen a 50 °C	80000
calcolato	

50% di mantenimento lumen a 50 °C	80000
riferito	
70% di mantenimento lumen a 25 °C	100000
calcolato	
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 50 °C	91000
calcolato	
70% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829160374000
Nome prodotto ordine	BCS459 30x60 RGB L914
EAN/UPC - Prodotto	8718291603740
Codice d'ordine	123-000079-13
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703341
Peso netto SAP (Pezzo)	3,800 kg
Numero catalogo	123-000079-13
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Disegno tecnico



