



ColorGrazе MX Powercore

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Входное напряжение	100 to 277 V
Цвет источника света	RGB	Входная частота	50–60 Hz
Сменный источник света	No	Системы управления и регулировка яркости света	
Драйвер в комплекте	Yes	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	10° x 60°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Метка UL	UL and cUL mark	Длина	1219 mm
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h		

ColorGrazе MX Powercore

Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная входная мощность	80 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000


Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	80000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	91000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829160377100
Название продукта для заказа	BCS459 10x60 RGB L1219
EAN/UPC — продукт	8718291603771
Код заказа	123-000079-16
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703343
Вес нетто (шт.) SAP	4,700 kg
Номер по каталогу	123-000079-16
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



ColorGrazе MX Powercore

