



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Ohjattava Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	30° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	1219 mm
Väri	Alumiini
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color


ColorGraz MX Powercore

	Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Ottoteho alussa	80 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	80000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	91000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829160379500
Tilaustuotteen nimi	BCS459 30x60 RGB L1219
EAN/UPC – tuote	8718291603795
Tilauskoodi	123-000079-18
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503703345
SAP-nettopaino (kappale)	4,700 kg
Luettelonumero	123-000079-18
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Mittapiirros



ColorGraz MX Powercore

