



ColorGrazе MX Powercore

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazе MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легкая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Распределение света светильника	60° x 30°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm

ColorGraze MX Powercore

Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная входная мощность	80 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% 100000 при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 100000 50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% 80000 при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80000 50% при 50 °C	

Стабильность светового потока (расчетная): 70% 100000 при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80000 70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% 91000 при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 60000 70% при 50 °C	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829160380100
Название продукта для заказа	BCS459 60x30 RGB L1219
EAN/UPC — продукт	8718291603801
Код заказа	123-000079-19
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703346
Вес нетто (шт.) SAP	4,700 kg
Номер по каталогу	123-000079-19
Номер по каталогу, описание	ColorGraze MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



ColorGraze MX Powercore

