



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No		
Driver incluido	Si	Controles y regulación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°	Regulable	Si
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca CE	Marcado CE	Mecánicos y de carcasa	
Certificado UL	UL/cUL	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h	Material óptico	PC
		Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
		Longitud	305 mm

ColorGraz e QLX Powercore

Color	aluminium
-------	-----------

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	408 lm
Potencia de entrada inicial	15 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto


Código de producto completo	871829160403799
Nombre de producto del pedido	BCS467 9 RGB L305
EAN/UPC - Producto	8718291604037
Código de pedido	123-000079-20
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703347
Peso neto (pieza) SAP	0,345 kg
Número de catálogo	123-000079-20
Descripción del número de catálogo	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Plano de dimensiones



Graze



Graze

