



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto


Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	15° x 30°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	305 mm

ColorGraze QLX Powercore

Color	aluminium
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	408 lm
Potencia de entrada inicial	15 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000

Plano de dimensiones



Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829160405199
Nombre de producto del pedido	BCS467 15x30 RGB L305
EAN/UPC - Producto	8718291604051
Código de pedido	123-000079-22
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703349
Peso neto (pieza) SAP	1,200 kg
Número de catálogo	123-000079-22
Descripción del número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

