



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.


Dane produktu

Informacje ogólne		Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Barwa źródła światła	RGB		
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	60° x 30°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Eksplatacja i połączenie elektryczne		Sterowanie i ściemnianie	
Napięcie wejściowe		100-277 V	
Częstotliwość wejściowa		50 do 60 Hz	
Ściemnialna		tak	

ColorGraz e QLX Powercore


Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	305 mm
Kolor	aluminium
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	408 lm
Moc znamionowa	15 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	80000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	80000

Rysunki techniczne



Graze

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	91000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829160407599
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS467 60x30 RGB L305
EAN/UPC - Produkt	8718291604075
Kod zamówienia	123-000079-24
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703351
SAP Net Weight (Piece)	1,103 kg
Numer katalogowy	123-000079-24
Catalog Number Description	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Graze

