



# ColorGrazе QLX Powercore

## ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	15° x 30°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material óptico	PC
Certificado UL	UL/cUL	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h	Longitud	609 mm

# ColorGraze QLX Powercore

Color	aluminium
-------	-----------

## Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	30 W
-----------------------------	------

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000

## Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

## Datos de producto


Código de producto completo	871829160410599
Nombre de producto del pedido	BCS467 15x30 RGB L609
EAN/UPC - Producto	8718291604105
Código de pedido	123-000079-27
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703354
Peso neto (pieza) SAP	2,700 kg
Número de catálogo	123-000079-27
Descripción del número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Plano de dimensiones



Graze



Graze

