



# ColorGraze QLX Powercore

## ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze QLX Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGB ofrecen colores vivos y saturados, y efectos de cambio de color. Las múltiples longitudes de los sistemas, ángulos de haz, niveles de producción y niveles de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	100000 h

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato

# ColorGraze QLX Powercore

Longitud	609 mm
Color	aluminio

## Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

## Información general

Potencia de entrada inicial	30 W
-----------------------------	------

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	80000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	80000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	100000

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	91000

## Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

## Datos de producto


Código del producto completo	871829160411299
Nombre del producto del pedido	BCS467 30x60 RGB L609
EAN/UPC: producto	8718291604112
Código del pedido	123-000079-28
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703355
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Número del catálogo	123-000079-28
Catalog Number Description	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Plano de dimensiones



Graze



Graze

