



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material óptico	PC
Certificado UL	UL/cUL	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h	Longitud	609 mm

ColorGraz e QLX Powercore

Color	aluminium
-------	-----------

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	--

Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
---	--------------

Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
-----------------------	--------------------------------

Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
---------------------	--------------------------------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	30 W
-----------------------------	------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
---	--------

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
--	--------

Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
---	-------

Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
--	-------

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
---	-------

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000
--	--------

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
---	-------

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000
--	-------

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829160411299
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	BCS467 30x60 RGB L609
-------------------------------	-----------------------

EAN/UPC - Producto	8718291604112
--------------------	---------------

Código de pedido	123-000079-28
------------------	---------------

Cantidad por paquete	1
----------------------	---

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
--	---

Material SAP	910503703355
--------------	--------------



Peso neto (pieza) SAP	2,700 kg
-----------------------	----------

Número de catálogo	123-000079-28
--------------------	---------------

Descripción del número de catálogo	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)
------------------------------------	---



Plano de dimensiones



Graze

Graze

