



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz QLX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni ad elevate prestazioni, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi RGB Graze offrono effetti di colore vividi e saturi ed effetti di variazione cromatica. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Durata al 70% del flusso luminoso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Colore sorgente luminosa	RGB	Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Driver incluso	Sì	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	30° x 60°	Controlli e regolazione del flusso	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Regolabile	Sì
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL and cUL mark		

ColorGraz e QLX Powercore

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonate
Lunghezza	609 mm
Colore	aluminium

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Potenza in ingresso iniziale	30 W
------------------------------	------

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	80000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000

70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	91000

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871829160411299
Nome prodotto ordine	BCS467 30x60 RGB L609
EAN/UPC - Prodotto	8718291604112
Codice d'ordine	123-000079-28
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503703355
Peso netto SAP (Pezzo)	2,700 kg
Numero catalogo	123-000079-28
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Disegno tecnico



Graze



Graze

