



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CL I (I)	Material de óptica	PC
Marca CE	CE	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca UL	UL and cUL mark	Comprimento	609 mm
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Cor	alumínio
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		

ColorGraz e QLX Powercore

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Potência de entrada inicial	30 W
-----------------------------	------

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	91000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto


Código do produto completo	871829160411299
Nome de produto da encomenda	BCS467 30x60 RGB L609
EAN/UPC – Produto	8718291604112
Código de encomenda	123-000079-28
Código local	910503703355
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703355
Peso líquido (peça)	2.700 kg
Número de catálogo	123-000079-28
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



Graze



Graze

