



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto


Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	60° x 30°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	609 mm

ColorGraz e QLX Powercore


Color	aluminium
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	30 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000

Plano de dimensiones



Graze

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829160412999
Nombre de producto del pedido	BCS467 60x30 RGB L609
EAN/UPC - Producto	8718291604129
Código de pedido	123-000079-29
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703356
Peso neto (pieza) SAP	2,700 kg
Número de catálogo	123-000079-29
Descripción del número de catálogo	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Graze

