



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	60° x 30°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CL I (I)	Material de óptica	PC
Marca CE	CE	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca UL	UL and cUL mark	Comprimento	609 mm
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Cor	alumínio
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		

ColorGraz e QLX Powercore

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Potência de entrada inicial	30 W
-----------------------------	------

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	91000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto


Código do produto completo	871829160412999
Nome de produto da encomenda	BCS467 60x30 RGB L609
EAN/UPC – Produto	8718291604129
Código de encomenda	123-000079-29
Código local	910503703356
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703356
Peso líquido (peça)	2.700 kg
Número de catálogo	123-000079-29
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



Graze



Graze



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2021, Maio 13 - Dados sujeitos a alteração