



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Longitud	914 mm

ColorGraz e QLX Powercore

Color	aluminium
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	45 W
-----------------------------	------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto


Código de producto completo	871829160381800
Nombre de producto del pedido	BCS467 9 RGB L914
EAN/UPC - Producto	8718291603818
Código de pedido	123-000079-30
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703357
Peso neto (pieza) SAP	3.800 kg
Número de catálogo	123-000079-30
Descripción del número de catálogo	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3ft)



Plano de dimensiones



Graze



Graze

