



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

De nombreuses structures architecturales requièrent un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages à une distance et avec une consommation très réduites. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze QLX Powercore permet d'illuminer plus de 10 mètres tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	RGB	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Faisceau du luminaire	9° x 9°	avec gradation	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux et finitions	
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h	Constitution de l'optique	Polycarbonate
		Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
		Longueur	914 mm

ColorGrazex QLX Powercore

Couleur	aluminium
---------	-----------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	45 W
-----------------------------	------

Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	80000

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	91000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques


Code de produit complet	871829160381800
Nom du produit de la commande	BCS467 9 RGB L914
Code barre produit	8718291603818
Code de commande	123-000079-30
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703357
Poids net (pièce)	3,800 kg
Code catalogue	123-000079-30
Description du code catalogue	ColorGrazex QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Schéma dimensionnel



Graze



Graze

