



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som kan hantera att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov av en kontrollerbar produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.


Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 277 V
Ljuskällans färg	RGB	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Armaturens ljusfördelning	10° x 60°	Mekanik och armaturhus	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
CE-märkning	CE märkning	Material i optiken	Polykarbonat
UL-märkning	UL och cUL märkt	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h	Längd	914 mm

ColorGrazex QLX Powercore


Färg	aluminium
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	45 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	80000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	80000

Måttskiss



Graze

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	91000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829160382500
Beställningsproduktnamn	BCS467 10x60 RGB L914
EAN/UPC – Produkt	8718291603825
Beställningsnummer	123-000079-31
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703358
Nettovikt (stycke)	3.800 kg
Katalognummer	123-000079-31
Beskrivning av katalognummer	ColorGrazex QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Graze

