



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto


Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	15° x 30°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CL I (I)	Material de óptica	PC
Marca CE	CE	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca UL	UL and cUL mark	Comprimento	914 mm
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Cor	alumínio
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Potência de entrada inicial	45 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	60000

Desenho dimensional



Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	91000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829160383200
Nome de produto da encomenda	BCS467 15x30 RGB L914
EAN/UPC – Produto	8718291603832
Código de encomenda	123-000079-32
Código local	910503703359
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703359
Peso líquido (peça)	3,800 kg
Número de catálogo	123-000079-32
Descrição do número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

