



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	Ja
Driver inkludert	Ja	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Optikkmateriale	Polycarbonate
CE-merke	CE mark	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
UL-merke	UL and cUL mark	Lengde	914 mm
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Farge	aluminium
Drift og elektrisk			
Inngangsspennning	100 to 277 V		

ColorGraze QLX Powercore

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistent]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt	45 W
----------------------------	------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	80000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	60000

Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	91000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata


Fullstendig produktkode	871829160384900
Produktnavn for bestilling	BCS467 30x60 RGB L914
EAN/UPC – produkt	8718291603849
Bestillingskode	123-000079-33
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703360
Nettvekt (stykk)	3,800 kg
Katalognummer	123-000079-33
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



Graze



Graze

