



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	60° x 30°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	914 mm
Väri	aluminium

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraz XL Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Ottoteho alussa	45 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	91000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829160385600
Tilaustuotteen nimi	BCS467 60x30 RGB L914
EAN/UPC – tuote	8718291603856
Tilauskoodi	123-000079-34
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503703361
SAP-nettopaino (kappale)	3,800 kg
Luettelonumero	123-000079-34
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz XL Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros

