



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz QLX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni ad elevate prestazioni, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi RGB Graze offrono effetti di colore vividi e saturi ed effetti di variazione cromatica. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Durata al 70% del flusso luminoso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Colore sorgente luminosa	RGB	Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Driver incluso	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	15° x 30°	Controlli e regolazione del flusso	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Regolabile	Si
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL and cUL mark		

ColorGraz e QLX Powercore

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	1219 mm
Colore	aluminium

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Potenza in ingresso iniziale	60 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C	100000
calcolato	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C	80000
calcolato	

50% di mantenimento lumen a 50 °C	80000
riferito	
70% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
calcolato	
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
calcolato	
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	91000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829160388700
Nome prodotto ordine	BCS467 15x30 RGB L1219
EAN/UPC - Prodotto	8718291603887
Codice d'ordine	123-000079-37
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703364
Peso netto SAP (Pezzo)	4,700 kg
Numero catalogo	123-000079-37
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Disegno tecnico



