



ColorGrazе QLX Powercore

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Το ColorGrazе QLX Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων μας που είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze RGB προσφέρουν πλούσια, κορεσμένα χρώματα και εφέ εναλλαγής χρωμάτων. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσόψεων ή επιφανειών. Το περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και η απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής κάνουν τα φωτιστικά Graze εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Χρώμα πηγής φωτός	RGB	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Τάση εισόδου	100 to 277 V
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	30° x 60°	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Σήμανση CE	CE mark		
Σήμανση UL	UL and cUL mark		

ColorGrazе QLX Powercore

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	1219 mm
Χρώμα	aluminium

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Πρότυπο κραδασμών	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Προστασία από κραδασμούς	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική ισχύς εισόδου	60 W
----------------------	------

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	80000

Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	80000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	91000

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829160389400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCS467 30x60 RGB L1219
ΕΑΝ/UPC	8718291603894
Κωδικός παραγγελίας	123-000079-38
Τοπικός κωδικός	BCS467RGB3060L1
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	910503703365
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	4,700 kg
Αριθμός καταλόγου	123-000079-38
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



