



ColorGraze EC Powercore

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Graze EC Powercore -valaisimessa alhainen tehonkulutus yhdistyy Graze Powercore -tuoteperehen testattuun, kestävään muotoiluun. Valaisin tuottaa pehmeäreunaista valoa, joka sopii erityisesti arkkitehtonisten yksityiskohtien valaisemiseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCF [Huurrettu polykarbonaattikupu/-suoja]
Valaisimen valokeilan hajautus	90° x 90°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	80000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	305 mm
Väri	Alumiini
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGraze EC Powercore


Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	241 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	15,4 lm/W
Ottoteho alussa	10 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829160413699
Tilaustuotteen nimi	BCS468 RGB L305
EAN/UPC – tuote	8718291604136
Tilauskoodi	123-000079-40
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703367
SAP-nettopaino (kappale)	1,200 kg
Luettelonumero	123-000079-40
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros



Graze

