



ColorGraze EC Powercore

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Certains détails architecturaux extérieurs requièrent un remplissage de l'espace de lumière à contour flou. Graze EC Powercore associe ce type de flux au design éprouvé et durable de la famille de produits Graze Powercore et à une consommation réduite.

Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	50 à 60 Hz	
Température de couleur	RGB	Gestion et gradation	
Source lumineuse de substitution	Non	avec gradation	Oui
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Cache optique/ type de l'objectif	PCF [Diffuseur polycarbonate dépoli]	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Faisceau du luminaire	90° x 90°	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Longueur	305 mm
Marquage CE	Marquage CE	Couleur	Aluminium
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	80000 h		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	100 à 277 V		

ColorGraze EC Powercore

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	241 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	15,4 lm/W
Puissance initiale absorbée	10 W

Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829160413699
Nom du produit de la commande	BCS468 RGB L305
Code barre produit	8718291604136
Code de commande	123-000079-40
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503703367
Poids net (pièce)	1,200 kg
Code catalogue	123-000079-40
Description du code catalogue	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Schéma dimensionnel



Graze

