



ColorGrazе EC Powercore

ColorGrazе EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Некоторые наружные архитектурные элементы требуют мягкого освещения, заполняющего пустоты. Graze EC Powercore сочетает в себе мягкий свет с зарекомендовавшей себя долговечной конструкцией продуктовой линейки Graze Powercore и низким потреблением энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона/линзы	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]
Распределение света светильника	90° x 90°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	80000 h

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	609 mm
Цвет	Aluminum

ColorGrazе EC Powercore

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	482 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	15,4 lm/W
Начальная входная мощность	20 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829160414399
Название продукта для заказа	BCS468 RGB L609
EAN/UPC — продукт	8718291604143
Код заказа	123-000079-41
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703368
Вес нетто (шт.) SAP	2,700 kg
Номер по каталогу	123-000079-41
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Чертеж размеров

