



ColorGrazecore EC Powercore

ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Algunos detalles arquitectónicos exteriores requieren que el volumen se llene con una luz de bordes difuminados. En Graze EC Powercore se aúna este tipo de flujo con el reconocido y duradero diseño de la gama de productos Graze Powercore, y con bajo consumo de energía.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Color de la fuente de luz	RGB	Controles y regulación	
Fuente de luz sustituible	No	Regulable	
Driver incluido	Si	Si	
Tipo de óptica	WB [Haz ancho]	Mecánicos y de carcasa	
Tipo lente/cubierta óptica	PCF [Esmerilado de policarbonato]	Material de la carcasa	
Apertura de haz de luz de la luminaria	90° x 90°	Aluminio extruido	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material óptico	
Marca CE	Marcado CE	PC	
Certificado UL	UL/cUL	Material cubierta óptica/lente	
Vida útil al 70% del flujo lumínico	80000 h	Policarbonato	
Operativos y eléctricos		Longitud	
Tensión de entrada		914 mm	
		Color	
		ALU	

ColorGraze EC Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	723 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	15,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	30 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000


Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829160391700
Nombre de producto del pedido	BCS468 RGB L914
EAN/UPC - Producto	8718291603917
Código de pedido	123-000079-42
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703369
Peso neto (pieza) SAP	3,800 kg
Número de catálogo	123-000079-42
Descripción del número de catálogo	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Plano de dimensiones



Graze

