



ColorGrazec EC Powercore

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Noen utvendige arkitektoniske detaljer krever mykt fylllys. Graze EC Powercore gir denne effekten sammen med den dokumenterte og varige designen fra Graze Powercore-produktserien og lavt strømforbruk.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Optikktype	WB [bredstrålende]	Mekanisk og innfatning	
Optisk deksel-/linsetype	PCF [polykarbonat frostet deksel]	Innfatningsmateriale	
Lysstrålespredning fra armatur	90° x 90°	Ekstrudert aluminium	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Optikkmateriale	
CE-merke	CE mark	Polycarbonate	
UL-merke	UL and cUL mark	Optisk deksel-/linsemateriale	
Levetid til 70 % lysytelse	80000 h	Polykarbonat	
Drift og elektrisk		Lengde	
Inngangsspenning		914 mm	
100 to 277 V		Farge	
		Aluminium	
		Godkjenning og bruk	
		Ingress beskyttelseskode	
		IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]	
		Mek. støt, beskyttelseskode	
		IK08 [5 J vandal-protected]	

ColorGraze EC Powercore

Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	723 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	15,4 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	30 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	80000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
--	-------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829160391700
Produktnavn for bestilling	BCS468 RGB L914
EAN/UPC – produkt	8718291603917
Bestillingskode	123-000079-42
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703369
Nettovekt (stykk)	3,800 kg
Katalognummer	123-000079-42
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



Graze

