



ColorGrazecore EC Powercore

ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Algunos detalles arquitectónicos exteriores requieren que el volumen se llene con una luz de bordes difuminados. En Graze EC Powercore se aúna este tipo de flujo con el reconocido y duradero diseño de la gama de productos Graze Powercore, y con bajo consumo de energía.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Color de la fuente de luz	RGB	Controles y regulación	
Fuente de luz sustituible	No	Regulable	Si
Driver incluido	Si	Mecánicos y de carcasa	
Tipo de óptica	WB [Haz ancho]	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Tipo lente/cubierta óptica	PCF [Esmerilado de policarbonato]	Material óptico	PC
Apertura de haz de luz de la luminaria	90° x 90°	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Longitud	1219 mm
Marca CE	Marcado CE	Color	ALU
Certificado UL	UL/cUL		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	80000 h		
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	100-277 V		

ColorGraze EC Powercore

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	964 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	15,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	40 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	80000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
--------------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829160392400
Nombre de producto del pedido	BCS468 RGB L1219
EAN/UPC - Producto	8718291603924
Código de pedido	123-000079-43
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703370
Peso neto (pieza) SAP	4,700 kg
Número de catálogo	123-000079-43
Descripción del número de catálogo	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



Graze

ColorGraze EC Powercore

