



ColorGraze EC Powercore

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Graze EC Powercore -valaisimessa alhainen tehonkulutus yhdistyy Graze Powercore -tuoteperehen testattuun, kestävään muotoiluun. Valaisin tuottaa pehmeäreunaista valoa, joka sopii erityisesti arkkitehtonisten yksityiskohtien valaistamiseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCF [Huurrettu polykarbonaattikupu/-suoja]
Valaistimen valokeilan hajautus	90° x 90°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	80000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	1219 mm
Väri	Alumiini
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

ColorGrazec EC Powercore

Tärlnästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärlnästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	964 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	15,4 lm/W
Ottoteho alussa	40 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu	100000
25 °C	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu	80000
50 °C	
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu	80000
25 °C	


Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu	60000
50 °C	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829160392400
Tilaustuotteen nimi	BCS468 RGB L1219
EAN/UPC – tuote	8718291603924
Tilauskoodi	123-000079-43
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503703370
SAP-nettopaino (kappale)	4,700 kg
Luettelonumero	123-000079-43
Luettelonumeron kuvaus	ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Mittapiirros



Graze

