



ColorGrazec EC Powercore

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Noen utvendige arkitektoniske detaljer krever mykt fylllys. Graze EC Powercore gir denne effekten sammen med den dokumenterte og varige designen fra Graze Powercore-produktserien og lavt strømforbruk.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Mekanisk og innfatning			
Optikktype	WB [bredstrålende]	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel-/linsetype	PCF [polykarbonat frostet deksel]	Optikkmateriale	Polycarbonate
Lysstrålespredning fra armatur	90° x 90°	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Lengde	1219 mm
CE-merke	CE mark	Farge	Aluminium
UL-merke	UL and cUL mark		
Levetid til 70 % lysytelse	80000 h	Godkjenning og bruk	
Drift og elektrisk		Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Inngangsspenning	100 to 277 V	Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

ColorGraze EC Powercore

Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	964 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	15,4 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	40 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	80000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
--	-------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829160392400
Produktnavn for bestilling	BCS468 RGB L1219
EAN/UPC – produkt	8718291603924
Bestillingskode	123-000079-43
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703370
Nettvekt (stykk)	4,700 kg
Katalognummer	123-000079-43
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



Graze

