



ColorGrazе EC Powercore

ColorGrazе EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazе EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Некоторые наружные архитектурные элементы требуют мягкого освещения, заполняющего пустоты. Graze EC Powercore сочетает в себе мягкий свет с зарекомендовавшей себя долговечной конструкцией продуктовой линейки Graze Powercore и низким потреблением энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона/линзы	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]
Распределение света светильника	90° x 90°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	80000 h

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Цвет	Aluminum

ColorGraze EC Powercore

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	964 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	15,4 lm/W
Начальная входная мощность	40 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829160392400
Название продукта для заказа	BCS468 RGB L1219
EAN/UPC — продукт	8718291603924
Код заказа	123-000079-43
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703370
Вес нетто (шт.) SAP	4,700 kg
Номер по каталогу	123-000079-43
Номер по каталогу, описание	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



