



# eColor Graze MX Powercore

**eColor Graze MX Powercore, Green, 10° x 60°  
Beam Angle, 610 mm (2 ft)**

Zöld - 10° x 60° - 610 mm - ALU

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

| Általános információ      |                                    | Bemeneti frekvencia             | 50–60 Hz                       |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Fényforráscsalád kódja    | LED-HB [ LED High Brightness]      | Vezérlők és fényerő-szabályozás |                                |
| A fényforrás színe        | Zöld                               | Szabályozható                   | Igen                           |
| Cserélhető fényforrás     | Nem                                | Mechanika és tokozás            |                                |
| Vezérlővel együtt         | Igen                               | Ház anyaga                      | Nyílásokkal ellátott alumínium |
| Optika/lencse típusa      | PCC [ Polikarbonát áttetsző buraj] | Az optika anyaga                | Polycarbonate                  |
| A lámpatest fényzóródása  | 10° x 60°                          | Optika/lencse anyaga            | Polikarbonát                   |
| IEC védelmi osztály       | I. biztonsági osztály              | Hossz                           | 610 mm                         |
| CE jelölés                | CE mark                            | Szín                            | ALU                            |
| UL jelölés                | UL and cUL mark                    |                                 |                                |
| Működtetés és elektronika |                                    |                                 |                                |
| Bemeneti feszültség       | 100 to 277 V                       |                                 |                                |

## eColor Graze MX Powercore

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mechanikus ütődésvédelmi kód         | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                          |
| Rázkódásállósági szabvány            | Complies with ANSI C136.31, 3G                         |
| Rázkódásállósági minősítés           | Complies with ANSI C136.31, 3G                         |

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Kezdeti bemeneti feszültség | 30 W |
|-----------------------------|------|

### Alkalmazási feltételek

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|


### Termékadatok

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Teljes termékkód | 871829160542399 |
|------------------|-----------------|

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A termék megrendelési neve          | BCS439 10x60 GN L609                                                     |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291605423                                                            |
| Rendelési kód                       | 223-000080-25                                                            |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                        |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 4                                                                        |
| SAP anyag                           | 910503703415                                                             |
| Nettó tömeg (darab)                 | 2,700 kg                                                                 |
| Katalógusszám                       | 223-000080-25                                                            |
| A katalógusszám leírása             | eColor Graze MX Powercore, Green, 10° x 60°<br>Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



### Méretezett rajza



Graze

