



eColor Graze MX Powercore

eColor Graze MX Powercore, Blue, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Bleu - 15° x 30° - 1219 mm - Aluminium

De nombreuses structures architecturales ont besoin d'un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages avec un taux de défaillance réduit au minimum. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze MX Powercore est capable d'éclairer plus 20 mètres, tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	Bleu	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	avec gradation	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PCC [Diffuseur polycarbonate claire]	Matériaux et finitions	
Faisceau du luminaire	15° x 30°	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Marquage CE	Marquage CE	Longueur	1219 mm
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Couleur	Aluminium
Marquage UL	Marquage UL et cUL		

eColor Graze MX Powercore

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	60 W
-----------------------------	------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829160497600
Nom du produit de la commande	BCS439 15x30 BL L1219
Code barre produit	8718291604976
Code de commande	223-000080-70
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	1
Code 12NC	910503703460
Poids net (pièce)	4,700 kg
Code catalogue	223-000080-70
Description du code catalogue	eColor Graze MX Powercore, Blue, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Schéma dimensionnel



Graze

