



eColor Graze EC Powercore

eColor Graze EC Powercore, Amber, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Ámbar - 90° x 90° - 609 mm - ALU

Algunos detalles arquitectónicos exteriores requieren que el volumen se llene con una luz de bordes difuminados. En Graze EC Powercore se aúna este tipo de flujo con el reconocido y duradero diseño de la gama de productos Graze Powercore, y con bajo consumo de energía.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Ámbar
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PC-UV [Cuenco de policarbonato/cubierta resistente a UV]
Apertura de haz de luz de la luminaria	90° x 90°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	609 mm
Color	ALU
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

eColor Graze EC Powercore

Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	10 W
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829160784799
Nombre de producto del pedido	BCS448 AM L609
EAN/UPC - Producto	8718291607847

Código de pedido	223-000082-07
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Código 12NC	910503703556
Peso neto (pieza) SAP	2,700 kg
Número de catálogo	223-000082-07
Descripción del número de catálogo	eColor Graze EC Powercore, Amber, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones

