



eColor Graze EC Powercore

eColor Graze EC Powercore, Blue, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Blå - 90° x 90° - 914 mm - Aluminium


Noen utvendige arkitektoniske detaljer krever mykt fylllys. Graze EC Powercore gir denne effekten sammen med den dokumenterte og varige designen fra Graze Powercore-produktserien og lavt strømforbruk.

Produktdata


Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	Blå		
Lyskilde kan byttes ut	No		
Driver inkludert	Ja		
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]		
Lysstrålespredning fra armatur	90° x 90°		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark		
UL-merke	UL and cUL mark		
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h		
Drift og elektrisk		Mekanisk og innfatning	
Inngangsspenning	100 to 277 V	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Optikkmateriale	Polycarbonate
		Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
		Lengde	914 mm
		Farge	Aluminium
		Godkjenning og bruk	
		Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
		Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
		Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

eColor Graze EC Powercore

vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.	Produktnavn for bestilling	BCS448 BL L914
		EAN/UPC – produkt	8718291607694
		Bestillingskode	223-000082-10
		SAP-teller – antall per pakke	1
		SAP-teller – pakker per utvendige	1
		SAP-materialer	910503703559
		SAP-nettovekt (stykk)	3,800 kg
		Katalognummer	223-000082-10
		Katalognummerbeskrivelse	eColor Graze EC Powercore, Blue, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)			
Opprinnelig inngangseffekt	15 W		
Bruksforhold			
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C		
Produktdata			
Fullstendig produktkode	871829160769400		



Målskisse



Graze

