



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca inteligente a ras para la iluminación con gran intensidad de superficies y fachadas de varios pisos. Estas luminarias de alto rendimiento utilizan canales de LED blancos fríos, neutros y cálidos para producir temperaturas de color que van desde 2700 K hasta 6500 K. Cuatro longitudes de luminarias y cinco ángulos de haz brindan soporte a una amplia gama de aplicaciones de iluminación de superficies o fachadas. La carcasa de bajo perfil, las conexiones con conectores, el rango de potencia de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias iW Graze Powercore sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Con regulación de intensidad	Sí
Fuente de luz reemplazable	No	Datos técnicos de la luz	
Controlador incluido	Sí	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Ampliación de haz de luz de la luminaria	10° x 60°	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Longitud	609 mm
Mecánicos y de carcasa		Color	Aluminio
Tensión de entrada	100 a 277 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

iW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Información general

Potencia de entrada inicial	40 W
-----------------------------	------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829160975999
Nombre del producto del pedido	BCS429 10x60/2700-6500 L609
EAN/UPC: producto	8718291609759
Código del pedido	523-000079-06
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Material de SAP	910503703650
Copiar peso neto (pieza)	2,700 kg
Número del catálogo	523-000079-06
Descripción del número del catálogo	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones



BCS429 10x60/2700-6500 L609

