



# iW Graze MX Powercore

## iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca inteligente a ras para la iluminación con gran intensidad de superficies y fachadas de varios pisos. Estas luminarias de alto rendimiento utilizan canales de LED blancos fríos, neutros y cálidos para producir temperaturas de color que van desde 2700 K hasta 6500 K. Cuatro longitudes de luminarias y cinco ángulos de haz brindan soporte a una amplia gama de aplicaciones de iluminación de superficies o fachadas. La carcasa de bajo perfil, las conexiones con conectores, el rango de potencia de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias iW Graze Powercore sean fáciles de instalar y utilizar.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Con regulación de intensidad	Si
Fuente de luz reemplazable	No		
Controlador incluido	Si	Datos técnicos de la luz	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Mecánicos y de carcasa		Longitud	609 mm
Tensión de entrada	100 a 277 V	Color	Aluminio
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

## iW Graze MX Powercore

### Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

### Información general

Potencia de entrada inicial	40 W
-----------------------------	------

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

### Datos de producto

Código del producto completo	871829160977399
Nombre del producto del pedido	BCS429 30x60/2700-6500 L609
EAN/UPC: producto	8718291609773
Código del pedido	523-000079-08
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Material de SAP	910503703652
Copiar peso neto (pieza)	2,598 kg
Número del catálogo	523-000079-08
Descripción del número del catálogo	iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Plano de dimensiones



BCS429 30x60/2700-6500 L609

