



# iW Graze MX Powercore

**iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

## Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Regulable	Si
Fuente de luz sustituible	No	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Driver incluido	Si	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°	Material óptico	PC
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Marca CE	Marcado CE	Longitud	914 mm
Certificado UL	UL/cUL	Color	ALU
<b>Operativos y eléctricos</b>		<b>Aprobación y aplicación</b>	
Tensión de entrada	100-277 V	Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		


## iW Graze MX Powercore

Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Potencia de entrada inicial	60 W
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871829160948300
Nombre de producto del pedido	BCS429 10x60/2700-6500 L914
EAN/UPC - Producto	8718291609483
Código de pedido	523-000079-11
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703655
Copiar Peso neto (pieza)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000079-11
Descripción del número de catálogo	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



### Plano de dimensiones



BCS429 10x60/2700-6500 L914

