



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Распределение света светильника	30° x 60°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	914 mm
Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

iW Graze MX Powercore

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	60 W
----------------------------	------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829160950600
Название продукта для заказа	BCS429 30x60/2700-6500 L914
EAN/UPC — продукт	8718291609506
Код заказа	523-000079-13
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703657
Вес нетто (шт.)	3,800 kg
Номер по каталогу	523-000079-13
Номер по каталогу, описание	iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Чертеж размеров



BCS429 30x60/2700-6500 L914

