



# iW Graze MX Powercore

**iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)**

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca inteligente a ras para la iluminación con gran intensidad de superficies y fachadas de varios pisos. Estas luminarias de alto rendimiento utilizan canales de LED blancos fríos, neutros y cálidos para producir temperaturas de color que van desde 2700 K hasta 6500 K. Cuatro longitudes de luminarias y cinco ángulos de haz brindan soporte a una amplia gama de aplicaciones de iluminación de superficies o fachadas. La carcasa de bajo perfil, las conexiones con conectores, el rango de potencia de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias iW Graze Powercore sean fáciles de instalar y utilizar.

## Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia             |                               | Controles y regulación            |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Código de la línea de lámparas           | LED-HB [ LED High Brightness] | Con regulación de intensidad      | Sí                |
| Fuente de luz reemplazable               | No                            | Datos técnicos de la luz          |                   |
| Controlador incluido                     | Sí                            | Material de la carcasa            | Aluminio extruido |
| Ampliación de haz de luz de la luminaria | 9° x 9°                       | Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonato     |
| Clase de protección IEC                  | Seguridad clase I             | Longitud                          | 1219 mm           |
| Mecánicos y de carcasa                   |                               | Color                             | Aluminio          |
| Tensión de entrada                       | 100 a 277 V                   |                                   |                   |
| Frecuencia de entrada                    | 50 a 60 Hz                    |                                   |                   |

## iW Graze MX Powercore

### Aprobación y aplicación

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de ingreso      | IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]                                                                                                    |
| Código de protección de impacto mec. | IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]                                                                                                                                         |
| Estándar de vibración                | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Clasificación de vibración           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

### Información general

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Potencia de entrada inicial | 80 W |
|-----------------------------|------|

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C | 60000 |
| informados                             |       |
| 50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C | 60000 |
| informados                             |       |
| 70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C | 60000 |
| informados                             |       |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C | 60000 |
| informados                             |       |

### Condiciones de aplicación


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C |
|-------------------------------|--------------|

### Datos de producto

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código del producto completo    | 871829160952000                                           |
| Nombre del producto del pedido  | BCS429 9/2700-6500 L1219                                  |
| EAN/UPC: producto               | 8718291609520                                             |
| Código del pedido               | 523-000079-15                                             |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                         |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                                         |
| Material Nr. (12NC)             | 910503703659                                              |
| Net Weight (Piece)              | 4,700 kg                                                  |
| Número del catálogo             | 523-000079-15                                             |
| Catalog Number Description      | iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



## Plano de dimensiones



Graze

