



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca inteligente a ras para la iluminación con gran intensidad de superficies y fachadas de varios pisos. Estas luminarias de alto rendimiento utilizan canales de LED blancos fríos, neutros y cálidos para producir temperaturas de color que van desde 2700 K hasta 6500 K. Cuatro longitudes de luminarias y cinco ángulos de haz brindan soporte a una amplia gama de aplicaciones de iluminación de superficies o fachadas. La carcasa de bajo perfil, las conexiones con conectores, el rango de potencia de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias iW Graze Powercore sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco personalizable
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Ampliación de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Longitud	1219 mm
Color	Aluminio

iW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Información general	
Potencia de entrada inicial	80 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C	60000
informados	
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C	60000
informados	
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C	60000
informados	

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C	60000
informados	
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829160953700
Nombre del producto del pedido	BCS429 10x60/2700-6500 L1219
EAN/UPC: producto	8718291609537
Código del pedido	523-000079-16
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703660
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Número del catálogo	523-000079-16
Catalog Number Description	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones

