

PHILIPS

Lighting



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore 可發揮飛利浦智慧白光掠射燈具中最明亮的光輸出，為多樓層外觀立面與表面提供高光強照明。這款高效能燈具使用冷色、中性色及暖色的白光 LED 頻道，產生 2700 K 至 6500 K 的色溫。提供四種燈具長度和五種光束角度選擇，可因應各種建築外觀立面或表面照明用途。iW Graze Powercore 燈具採隱密的外罩設計、接頭化設計纜線、通用電源輸入範圍以及直接線電壓操作，安裝與操作便利。

产品数据

基本資訊

燈具系列代碼	LED-HB [LED High Brightness]
光源色彩	Tunable white
可更換光源	否
內附驅動器	是
燈具光束擴展	10° x 60°
保護等級 IEC	CLI (I)
CE 標誌	CE
UL 標誌	UL and cUL mark

運作和電氣

輸入電壓	100-277 V
輸入頻率	50 至 60 Hz

控制調光

可調光	是
-----	---

機械和殼體

外罩材質	Aluminum extruded
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
長度	1219 mm
色彩	ALU

應用

防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
機械衝擊保護碼	IK10 [IK10]
震動標準	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please

iW Graze MX Powercore


	contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
震動評級	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
初始性能	
初始輸入功率	80 W
耐久性能	
流明維護量, 報告 25°C 時可維持在 50%	60000
流明維護量, 報告 50°C 時可維持在 50%	60000
流明維護量, 報告 25°C 時可維持在 70%	60000
流明維護量, 報告 50°C 時可維持在 70%	60000
適用條件	
環境溫度範圍	-40 to +50 °C

產品參數

完整產品碼	871829160953700
訂購產品名稱	BCS429 10x60/2700-6500 L1219
EAN/UPC - 產品	8718291609537
訂購代碼	523-000079-16
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	910503703660
淨重 (件)	4.700 kg
商業代碼	523-000079-16
商業代碼	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



二维绘图



Graze

