



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i Ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak	Mechanika i korpus	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	60° x 30°	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał optyki	PC
Znak CE	CE	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Oznaczenie UL	UL/cUL	Długość	1219 mm
		Kolor	ALU
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zatwierdzenie i Aplikacja	
Napięcie wejściowe	100-277 V	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]

iW Graze MX Powercore

Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	80 W
-----------------------	------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
-------------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160956800
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS429 60x30/2700-6500 L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291609568
Kod zamówienia	523-000079-19
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703663
SAP Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	523-000079-19
Catalog Number Description	iW Graze MX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



Graze

