



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskilde kan byttes ut	No	Mekanisk og innfatning	
Driver inkludert	Ja	Lengde	305 mm
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Godkjenning og bruk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
CE-merke	CE mark	Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
UL-merke	UL mark	Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Drift og elektrisk			
Inngangsspenning	100 to 277 V		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

iW Graze QLX Powercore

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt 15 W

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -20 to +50 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829160982799
Produktnavn for bestilling	BCS437 30x60/2700-6500 L305
EAN/UPC – produkt	8718291609827
Bestillingskode	523-000079-23

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703667
Nettovekt (stykk)	0,345 kg
Katalognummer	523-000079-23
Katalognummerbeskrivelse	iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Målskisse



Graze

