



# iW Graze QLX Powercore

**iW Graze QLX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)**

iW Graze QLX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

iW Graze QLX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni ad elevate prestazioni, ideale per applicazioni che richiedono il giusto compromesso tra costi e rendimento. È progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi Graze Intelligent White utilizzano canali LED di luce bianca calda, fredda o neutra per produrre temperature del colore comprese tra 2.700 K e 6.500 K. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta, agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze. iW Graze QLX Powercore 5 W è configurato per consumare un massimo di 5 W ogni 305 mm e supporta le certificazioni ASHRAE e LEED per l'ecosostenibilità degli edifici a consumo energetico ridotto.

## Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                               |                                   |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Codice famiglia lampada                   | LED-HB [ LED High Brightness] | Marchio CE                        | CE mark      |
| Sorgente luminosa sostituibile            | No                            | Marchio UL                        | UL mark      |
| Driver incluso                            | Si                            | Durata al 70% del flusso luminoso | 100000 h     |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 60° x 30°                     | Funzionamento e parte elettrica   |              |
| Classe di protezione IEC                  | Classe di isolamento I        | Tensione in ingresso              | 100 to 277 V |

iW Graze QLX Powercore

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di ingresso                | Da 50 a 60 Hz                                                                       |
| Controlli e regolazione del flusso   |                                                                                     |
| Regolabile                           | Si                                                                                  |
| Meccanica e corpo                    |                                                                                     |
| Lunghezza                            | 305 mm                                                                              |
| Approvazione e applicazione          |                                                                                     |
| Codice di protezione ingresso        | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice protezione impatti meccanici  | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                       |
| Standard vibrazioni                  | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                      |
| Resistenza alle vibrazioni           | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                      |
| Rendimento iniziale (conformità IEC) |                                                                                     |
| Potenza in ingresso iniziale         | 15 W                                                                                |
| Condizioni di applicazione           |                                                                                     |
| Intervallo temperatura ambiente      | Da -20 a +50 °C                                                                     |

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                                                             |
| Codice prodotto completo                    | 871829160983499                                             |
| Nome prodotto ordine                        | BCS437 60x30/2700-6500 L305                                 |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718291609834                                               |
| Codice d'ordine                             | 523-000079-24                                               |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                                           |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 4                                                           |
| Materiale SAP                               | 910503703668                                                |
| Peso netto SAP (Pezzo)                      | 1,103 kg                                                    |
| Numero catalogo                             | 523-000079-24                                               |
| Numero catalogo Descrizione                 | iW Graze QLX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



Disegno tecnico

