



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i Ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	15° x 30°	tak	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Mechanika i korpus	
Znak CE	CE	Długość	
Oznaczenie UL	UL	609 mm	
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	100000 h	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Kod klasy szczelności IP	
Napięcie wejściowe	100-277 V	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]	
		Odporność na uduy mech.	
		IK10 [IK10]	
		Norma związana z drganiami	
		Complies with ANSI C136.31, 3G	

iW Graze QLX Powercore

Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Moc znamionowa	30 W
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829160986599
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS437 15x30/2700-6500 L609
EAN/UPC - Produkt	8718291609865

Kod zamówienia	523-000079-27
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703671
SAP Net Weight (Piece)	2,700 kg
Numer katalogowy	523-000079-27
Catalog Number Description	iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Rysunki techniczne

